

**WNMG 060404, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7120-1
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Raio do canto	0,4 mm
Avanço $f$	0,1 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	VM
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 260 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 060404
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar