

SNMG 120408, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7120-1
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aparas	VM
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar