



Broca de MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel Speed DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 4,65



Dados do pedido

Número do pedido	122715 4,65
GTIN	4045197821379
Classe de artigo	11E

Descrição

Versão:

Concebida para utilização com **velocidades de corte muito elevadas**. Extraordinariamente adequada a máquinas com **consumo de energia reduzido** e velocidades elevadas.

- **Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.**
- **Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.**
- **Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.**

Uma aresta transversal fina e a **disposição especial das 4 fases de guiamento** garantem uma **elevada precisão de posicionamento e alinhamento**. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.

Forma **HB**: encomendar com **n.º 122716**.

Forma **HE**: encomendar com **n.º 122715 + 129100HE**.

Descrição técnica

Comprimento total L	74 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,16 mm/U
Comprimento dos canais de aparas L_c	36 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø haste D_s	6 mm
Ø nominal D_c	4,65 mm

Ficha de dados

Tolerância de Ø nominal	h7
Norma	DIN 6537 L
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	29,1 mm
Série	Master Steel
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Versão	6xD
Ângulo da ponta	135 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG	adequado		
GGG	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		

Ficha de dados