

Garant
Set de tarozi manuali nitrurat, neacoperită, M: M14

Date comandă

Numărul de comandă	130450 M14
GTIN	4045197066688
Clasa articolului	11G

Descriere
Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție. Tarod degroșare cu pin lung de centrare.**

Suprafață nitrurată, astfel mai rezistentă la uzură.

Recomandare:

Pentru **materialele TOOLOX** vă recomandăm un \varnothing al găurii înainte de filetare mai mare cu **0,05** – **0,3 mm decât cel impus conform DIN** (consultați tabelul).

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2X 6HX

Pas filet: 2 mm

Lungimea totală L: 80 mm

\varnothing cozii D_s: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

\varnothing găurii de centrare: 12 mm

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	42 mm
Pas filet	2 mm

Standard	DIN 352
Ø cozii D _s	11 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Ø Filet	14 mm
Lungimea totală L	80 mm
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Ø găurii de centrare	12 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M14
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	roșu
Tip produs	Tarod

Date utilizator

Se recomandă pentru

V_c

Cod ISO

Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat
TOOLOX 33	recomandat
GG(G)	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții