

Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C, vaporizado, M: M14



Dados do pedido

Número do pedido	135855 M14
GTIN	4045197822017
Classe de artigo	12H

Descrição

Modelo:

Forma C (corte inicial de 2 – 3 passos).

Descrição técnica

Ø da rosca	14 mm
Óleo de corte	HSS E
Ø do furo central	12 mm
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento total L	110 mm
Ø haste D _s	11 mm
Número de sulcos de aparas	4
Passo de rosca	2 mm
Quadrado da haste □	9 mm
Norma	DIN 376
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Profundidade de rosca	42 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M14
Revestimento	vaporizado

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		