

Conjunto de mordentes de base 3 peças dentado oblíquo, para tipo de mandril: 400



Dados do pedido

Número do pedido	313200 400
GTIN	4019208023816
Classe de artigo	33R

Descrição

Utilização:

Uma vez que os mordentes podem ser mudados ou deslocados para o diâmetro pretendido **em poucos segundos**, faz sentido ter várias unidades de mordentes prontas a utilizar na máquina.

Assim atinge-se um mínimo de tempos de troca. As unidades de mordentes são constituídas por vários jogos de mordentes de base com mordentes superiores macios não escalonados, por exemplo, que são rodados até ao diâmetro desejado. Este efeito de racionalização não é apenas necessário para máquinas NC, mas também é essencial para cada torno.

Para alojamento de mordentes superiores duros ou macios. São fornecidos parafusos de fixação para mordentes superiores.

Indicado para:

Mandril de barra em cunha Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, mandril de barra em cunha Röhm Duro n.º 313120; 313140 e outros sistemas de mandril rotativo de barra em cunha.

Descrição técnica

Largura da união D	18 mm
Comprimento L	160 mm
para tipo de mandril	400 mm
Largura B	45 mm
Largura da ranhura A	30 mm
Distância entre furos b	60 mm

adequado para o código de cor	Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhms
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mordente de mandril de barra em cunha