

## Conjunto de mordentes superiores 3 peças, para tipo de mandril: 160



### Dados do pedido

Número do pedido	313400 160
GTIN	4019208193373
Classe de artigo	33R

### Descrição

**Modelo:**

Ranhas e dentado **finamente fresados, brunidos.**

**Material:**

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

**Indicado para:**

**Mandris de aperto automático** da empresa Schunk, Röhme e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

**Acessórios especiais:**

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

**Instrução:**

- **Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).**
- **Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.**

### Descrição técnica

Altura H	53 mm
Largura B	36 mm
para rosca DIN 912	M12
para tipo de mandril	160 mm
Distância entre furos a	12 mm
Largura da ranhura D	17 mm

Comprimento L	67 mm
Distância entre furos b	19 mm
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânica