



Dados do pedido

Número do pedido	084120
GTIN	2050000966361
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Pastas de corte para aplicações específicas. Fácil de usar (imersão ou aplicação). Adere à aresta de corte e só se torna líquida durante o uso, boas propriedades de lubrificação, máxima capacidade de absorção de pressão.

Barra lubrificante para aplicação.

Vantagem:

Melhora a **vida útil da ferramenta**, a **potência de corte** e a **qualidade da superfície**. **Sem cloro** – não são produzidos vapores nocivos, é **ecológico**.

Utilização:

Universal para **corte de roscas, mandrilagem, fresagem, brochagem e serragem**. É essencial ao processar materiais **difíceis de processar**, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes.

Descrição técnica

Versão	Caneta
Cor	amarelo-castanho
ponto de inflamação	270 °C

Temperatura de autoignição	350 °C
Forma	pasta
Temperatura de armazenamento	5 - 40 °C
Índice	0,3 l
Tipo de produto	Óleo multiusos/óleo universal