

**Conjunto de mordentes superiores 3 peças, macio, para tipo de mandril: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	314400 100
GTIN	4019208034539
Classe de artigo	33R

Descrição**Versão:**

Superfície de contacto **finamente fresada, não brunida.**

Utilização:

Para aparafusar em mordentes de base temperados.

Material:

16 MnCr5

Indicado para:

Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.

Nota:

- **Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.**
- **As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.**

Descrição técnica

Distância entre furos b	24 mm
para tipo de mandril	100 mm
Largura da ranhura D	7,96 mm
Comprimento L	53 mm
Altura H	30 mm
Comprimento da união A	9,49 mm

Ficha de dados

adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto	Mordente de mandril com espiral plana