



Dados do pedido

Número do pedido	084241 5
GTIN	2050001676238
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Lubrificante de refrigeração **sem cloro, formaldeído e ácido bórico** para **requisitos elevados**. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas. Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento, adequado para **fornecimento de refrigerante interno (IKZ)** e para altas pressões.

Vantagem:

Melhora **a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro** – não são produzidos vapores nocivos, é **ecológico**.

Os concentrados são **anticorrosivos**, protegem a tinta e são **fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica** e altamente dermocompatíveis.

Utilização:

Universal para **todas as operações de maquinação** (torneamento, fresagem, perfuração, corte de roscas, mandrilagem, brochagem, **serragem**, retificação). É essencial ao processar materiais difíceis de processar. **Relação de mistura normal 1:20**, para materiais de alta resistência e aço inoxidável, relação de mistura 1:10 até 1:15.

Instrução:

Os óleos para trilhos e guias deslizantes Jokisch estão disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Versão	Bidão
Cor	castanho claro
Viscosidade cinemática	41 mm ² /s
Temperatura de armazenamento	5 - 40 °C
Índice	5 l
Tipo de produto	Lubrificante de refrigeração
#Valor do refratômetro	2