

Dispositivo de mandrilar mordentes, Ø exterior/interior: 153/110mm**Dados do pedido**

Número do pedido	315900 153/110
GTIN	4019208059464
Classe de artigo	38L

Descrição**Modelo:**

Na caixa está instalado um **anel em espiral forjado por estampagem**, que é rodado através de um recartilhado na circunferência da caixa. Este anel em espiral move 3 mordentes de ajuste **reversíveis** continuamente para dentro ou para fora. Para a perfuração, os parafusos de suspensão dos mordentes de ajuste são inseridos nos furos dos mordentes superiores do mandril rotativo e o mandril é fixado. **O mandril está na condição (pré-tensão) quando é virado para fora, o que também assume durante o processamento subsequente da peça de trabalho.**

Legenda:

Mordente de ajuste

Serrilhada

Alojamento com anel em espiral

Mordentes superiores

Parafuso de montagem

Utilização:

Para **perfuração interior e torneamento exterior eficientes de mordentes superiores macios** em mandris rotativos. **Também adequado para retificar ou afiar** os mordentes superiores temperados **até à concentricidade.**

Descrição técnica

Ø da área de suspensão posição A	150 - 215 mm
Ø interior	110 mm
Ø exterior	153 mm
indicado para mandril rotativo até Ø	250 mm
Peso	1,5 kg
Ø da área de suspensão posição J	50 - 115 mm
indicado para Ø do mandril rotativo	80 - 200 mm
Tipo de produto	Anel de desenroscar para mordentes