



Dados do pedido

Número do pedido	084210 0,5
GTIN	2050000966057
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Aplicação por meio de um pincel de lubrificação, lata de spray, frasco pulverizador ou dispositivo de lubrificação.

Óleo de corte para as máximas exigências. Não é recomendado misturar com óleo de corte mineral normal (não com óleo solúvel em água).

Vantagem:

Melhora a **vida útil da ferramenta**, a **potência de corte** e a **qualidade da superfície**. **Sem cloro** – não são produzidos vapores nocivos, é **ecológico**.

Utilização:

Universalmente adequado para **maquinação** (fresagem, torneamento, perfuração, corte de roscas, fresagem, mandrilagem, brochagem, serragem) bem como para a **enformação**. É essencial ao processar materiais **difíceis de processar**, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes. Ideal para **metais não ferrosos**.

Também para a lubrificação com quantidades mínima, uma vez que não é usado óleo mineral.

Descrição técnica

Viscosidade cinemática	30 mm ² /s
------------------------	-----------------------

ponto de inflamação	> 180 °C
Cor	de cor âmbar
Versão	Frasco pulverizador
Temperatura de armazenamento	5 - 40 °C
Índice	0,5 l
Tipo de produto	Óleo de corte/óleo abrasivo