



Par de mordentes de aperto profundo Touro com acessórios, Largura da ranhura a: 12



Dados do pedido

Número do pedido	375110 12
GTIN	4020772072957
Classe de artigo	35A

Descrição

Versão:

Design baixo, sem parafusos de aperto salientes. Braçadeiras em qualquer ângulo da ranhura da mesa. Quando o parafuso lateral é apertado, a peça de trabalho é firmemente fixada na mesa da máquina, por meio de uma cunha.

Utilização:

Para fixação lateral de placas baixas diretamente na mesa da máquina.

Material:

Aço temperado e temperado em tom polido.

Material fornecido:

Inclui 2 parafusos de fixação, DIN 912, 10.9, porcas deslizantes em T e chave de parafusos sextavada ISO 2936 C.

Nota:

Disponível apenas em pares!

Descrição técnica

para parafusos tensores	M10
Comprimento	80 mm
Altura	20 mm
Largura	40 mm

Largura da ranhura a	12 mm
Tipo	6490
Tipo de produto	Grampo de fixação por força descendente