

**Parafuso de ranhura em T (10.9. / 8.8.) completo, Tipo: 1614100****Dados do pedido**

Número do pedido	375300 1614100
GTIN	4020772080945
Classe de artigo	35A

Descrição**Versão:**

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.

Versão padrão, classe de resistência = 10.9 (para M6 – M12) e classe de resistência = 8.8 (para M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Material fornecido:

Completo, com uma anilha n.º 375340 extra forte e uma porca alta n.º 375385.

Nota:

- Exemplo de leitura – tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.

Descrição técnica

Largura da pedra e	25 mm
Altura k	9 mm
largura da pedra estreita a	15,7 mm
Comprimento da rosca b	65 mm
Medida nominal das ranhuras em T	16 mm
Rosca G	M14
Comprimento L	100 mm
Tipo	787

Ficha de dados

Tipo de produto

Parafuso com ranhura