

**Garant****CCGW 09T304 FN, MKD, Modelul muchiilor așchietoare: NS****Date comandă**

Numărul de comandă	265916 NS
GTIN	4062406095673
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

**MKD** - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Șanfren pentru materiale sintetice (PMMA, POM, acril etc.).

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

**Recomandare:**

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 1400 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	MKD

Materialul sculei	MKD
Avans f	0,005 - 0,4 mm/rot
Modelul muchiilor așchietoare	NS
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGW 09T304 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire