

**Garant****CCGW 120408 FN, MKD, Modelul muchiiilor așchietoare: NL****Date comandă**

Numărul de comandă	265936 NL
GTIN	4062406095888
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

**MKD** - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiiilor așchietoare. Șanfren pentru metale neferoase cu așchii lungi.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

**Recomandare:**

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

**Descriere tehnică**

Categorie	MKD
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 1600 m/min
Avans $f$	0,005 - 0,1 mm/rot
Materialul sculei	MKD
Modelul muchiiilor așchietoare	NL

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGW 120408 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire