

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, Modelul muchiilor așchietoare: NS****Date comandă**

Numărul de comandă	265952 NS
GTIN	4062406096083
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

MKD - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Șanfren pentru materiale sintetice (PMMA, POM, acril etc.).

Aplicație:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descriere tehnică

Materialul sculei	MKD
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	MKD
Modelul muchiilor așchietoare	NS

Avans f	0,005 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 1400 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,01 - 0,2 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGW 070208 FN
Numărul de schimbări / tăişuri	1
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire