

## Torno autocentrante, Largura do mordente A: 80mm



### Dados do pedido

Número do pedido	360130 80
GTIN	4045197642387
Classe de artigo	310

### Descrição

#### Modelo:

Torno autocentrante para uma utilização flexível.

- **Confiabilidade funcional absoluta através do encapsulamento.**
- **Elevada precisão de repetição 0,02 mm.**
- **Ajuste de centro variável  $\pm 0,02$  mm.**
- **Superfícies funcionais endurecidas.**
- **Mais forte feito de aço para ferramentas, proteção de superfície por nitretação de curta duração.**

#### Vantagem:

Utilização multifuncional.

- **Flexível e leve.**

#### Utilização:

Ideal para processamento de 5 lados, perfeito para fixação de peças em bruto.

#### Indicado para:

Calha de aperto múltipla n.º 360080 e 360110.

#### Material fornecido:

Inclui insertos de chave de caixa n.º 642700 tam. E12.

#### Acessórios especiais:

Variantes de mordente de aperto n.º 360135 – 360151.

### Descrição técnica

Comprimento	110 mm
Peso	2,5 kg
Curso	22 mm
Binário	40 Nm
Altura	50,2 mm
Largura do mordente A	80 mm
Força de fixação até máximo	17 kN
Largura	80 mm
adequado para o código de cor	ZC 80
Tipo de produto	torno

## Acessórios

Par de maxilas superiores com pinças para tipo 80	360141 80
Placa de centragem/adaptador Tipo T2	360132 T2
Pinos de aperto para torno autocentrante Tipo 18M12/120	360131 18M12/120
Par de maxilas superiores com pinças para tipo 80	360142 80
Par de mordentes superiores HM para tipo 80	360137 80
Pinos de aperto para torno autocentrante Tipo 18M12/138	360131 18M12/138
Par de maxilas superiores com pinças para tipo 80	360140 80
Par de mordentes superiores HM para tipo 80	360138 80
Placa de centragem/adaptador Tipo T1	360132 T1
Par de mordentes superiores HM para tipo 80	360135 80
Par de maxilas superiores com pinças para tipo 80	360143 80
Par de mordentes superiores HM para tipo 80	360136 80
Par de maxilas prismáticas para tipo 80	360148 80
Par de maxilas de topo macio para tipo 80	360145 80
Consola para torno autocentrante para tipo 80	360152 80