

**Garant****VCGW 110304 FN, MKD, Modelul muchiilor așchietoare: NL****Date comandă**

Numărul de comandă	265980 NL
GTIN	4062406096199
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

**MKD** - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Șanfren pentru metale neferoase cu așchii lungi.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

**Recomandare:**

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

**Descriere tehnică**

Categorie	MKD
Materialul sculei	MKD
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,005 - 0,1 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 1600 m/min
Modelul muchiilor așchietoare	NL
Adâncime de tăiere $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGW 110304 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire