



Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm ou polegadas): 11,6



Dados do pedido

Número do pedido	122776 11,6
GTIN	4045197827975
Classe de artigo	12F

Descrição

Versão:

As arestas de corte principais retas e um **perfil especial de ranhuras** garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Até Ø 1,9 com polimento de 4 superfícies, a partir de Ø 2 com polimento de superfície cônica.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.

Forma **HB**: encomendar com **n.º 122777**.

Forma **HE**: encomendar com **n.º 122778**.

Descrição técnica

Ø haste D_s	12 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	53,6 mm
Número de arestas de corte Z	2
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,22 mm/U
Tolerância de Ø nominal	h7
Comprimento total L	118 mm
Norma	DIN 6537 L
Ø nominal D_c	11,6 mm

Ficha de dados

Comprimento dos canais de aparas L_c	71 mm
Série	Pro Steel
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Versão	6×D
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG	adequado		
GGG	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		

~~mínimo a molhado~~

adequado

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/122776-11,6>