

DNMG 150608, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	1 - 4 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	PV720
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	PG
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 490 m/min
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar