

TNMG 160404, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	1 - 4,5 mm
Tipo	PV720
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 490 m/min
Quebra-aperas	PG
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160404
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear