

WN.G 080404, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Tipo	PV720
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Profundidade de corte a_p	1 - 3,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 490 m/min
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aparas	PG
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar