

**WN.G 080408, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Quebra-aperas	PG
Aplicação principal	P
Profundidade de corte $a_p$	1 - 3,8 mm
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Tipo	PV720
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	110 - 490 m/min
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar