

CC.T 09T304, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	260097 PV720
GTIN	4960664723393
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Tipo	PV720
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	HQ
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 270 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar