

DC.T 070202, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,2 mm
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 270 m/min
Quebra-aperas	HQ
Tipo	PV720
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar