

DC.T 11T304, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 270 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Condição de corte	contínuo
Tipo	PV720
Quebra-aperas	HQ
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar