

**DCMT 070202, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	260481 PV720
GTIN	4960664726868
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 270 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	GK
Tipo	PV720
Avanço $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar