

DCMT 070208, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aperas	GK
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Condição de corte	contínuo
Tipo	PV720
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 270 m/min
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070208
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar