

Garant**Freză de finisare, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/5mm**

Date comandă

Numărul de comandă	212534 25/5
GTIN	4062406098711
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Freză de finisare de precizie pentru **lucrări de prefinisare și de finisare extrem de eficiente**. Datorită geometriei Wiper revizuite, este recomandată pentru obținerea unor **suprafețe de calitate excepțională la șlefuire**. **Economie de timp extrem de mare** datorită **saltului mare la noua linie și avansului ridicat per dinte**.

Aplicație:

Sculă folosită în mod tipic în execuția de matrițe.

Notă:

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,0** cu tijă Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₂	21 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CPHX 0602..
Filet de prindere M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Lungimea totală L _{ges}	35 mm
Ø tăișului D _c	25 mm

Număr de dinți Z	5
Răcire interioară	da
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere