

**Garant****Freză de finisare, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 25/3mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Clasa articolului	210

## Descriere

### Execuție:

Freză de finisare de precizie pentru **lucrări de prefinisare și de finisare extrem de eficiente**. Datorită geometriei Wiper revizuite, este recomandată pentru obținerea unor **suprafețe de calitate excepțională la șlefuire**. **Economie de timp extrem de mare** datorită **saltului mare la noua linie și avansului ridicat per dinte**.

### Aplicație:

Sculă folosită în mod tipic în execuția de matrițe.

### Notă:

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** cu tijă Cod **674252 Ref. 15IP**.

## Descriere tehnică

Răcire interioară	da
Ø tăișului D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Filet de prindere M	M12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CPHX 09T3..
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	35 mm
Număr de dinți Z	3

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere