

HW Pickardt

Mecanism de imprimat prin lovire manuală, Înălțimea scrisului: 8mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 085471 8 |
| GTIN | 4250191110385 |
| Clasa articolului | 08W |

Descriere**Execuție:**

Instrument de marcarea de înaltă precizie pentru marcarea unor succesiuni de cifre. Conceput pentru solicitări dificile. Cu blocaj al știftului. Toate componentele nichelate termic. Roți cu 11 caractere = marcarea 0 – 9 și spațiu gol. Ambalate în cutie din plastic. **Capacul de siguranță** diminuează pericolul de accident și protejează carcasa.

Aplicație:

Pentru numerotarea variabilă a materialelor cu o **rezistență de până la 1500 N/mm²**.

Notă:

Celelalte modele de mecanisme de marcat, de exemplu cu comutare automată sau cu înălțimi diferite ale scrisului, se pot livra la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------|
| Stabilitate maximă a materialului de pe suprafața de imprimare | 1500 N/mm ² |
| Lățimea roții = lățime caracter | 6 mm |
| Lățimea amprente | 35 mm |
| Număr de poziții | 6 |

Tip produs

Mecanism de imprimat
prin lovire manuală