

**Garant****Freză de finisare, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 52/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză de finisare de precizie pentru **lucrări de prefinisare și de finisare extrem de eficiente**. Datorită geometriei Wiper revizuite, este recomandată pentru obținerea unor **suprafețe de calitate excepțională la șlefuire**. **Economie de timp extrem de mare** datorită **saltului mare la noua linie și avansului ridicat per dinte**.

**Aplicație:**

Sculă folosită în mod tipic în execuția de matrițe.

**Notă:**

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** cu tijă Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	52 mm
Număr de dinți Z	7
Răcire interioară	da

Plăcuță amovibilă compatibilă	CPHX 09T3..
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	3 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere