

HW Pickardt

Mecanism de imprimat prin lovire manuală, Înălțimea scrisului: 10mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085471 10
GTIN	4250191110392
Clasa articolului	08W

Descriere**Execuție:**

Instrument de marcarea de înaltă precizie pentru marcarea unor succesiuni de cifre. Conceput pentru solicitări dificile. Cu blocaj al știftului. Toate componentele nichelate termic. Roți cu 11 caractere = marcarea 0 – 9 și spațiu gol. Ambalate în cutie din plastic. **Capacul de siguranță** diminuează pericolul de accident și protejează carcasa.

Aplicație:

Pentru numerotarea variabilă a materialelor cu o **rezistență de până la 1500 N/mm²**.

Notă:

Celelalte modele de mecanisme de marcat, de exemplu cu comutare automată sau cu înălțimi diferite ale scrisului, se pot livra la cerere.

Descriere tehnică

Stabilitate maximă a materialului de pe suprafața de imprimare	1500 N/mm ²
Lățimea amprentei	35 mm
Înălțimea scrisului	10 mm
Lățimea roții = lățime caracter	6 mm

Număr de poziții	6
Tip produs	Mecanism de imprimat prin lovire manuală