

Garant

Cuțit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă WTO, începând de la lățimea canalului m: 5mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290352 5 |
| GTIN | 4062406099589 |
| Clasa articolului | 29K |

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna \varnothing minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = \varnothing minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Decalaj central L ₃ | 6,35 mm |
| Recomandat pentru lățimea canalului m | 5 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 37 mm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ø cozii | 16 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 12,82 mm |
| Șurub | 290399 1 |
| Ø suport de plăcuțe D_1 | 12 mm |
| Răcire interioară | nu |
| Lungimea cozii L_s | 6 mm |
| Coadă tip | WTO |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale și profiluri |