

Garant

Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 50 A = 100, Ø de strângere D1: 10mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	302655 10
GTIN	4062406100162
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Suport	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 10 mm	309900 10