

**Portsculă pentru freză frontală Forma A, BT 40 scurt, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303017 16
GTIN	4062406101190
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificade. Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹. Forma A.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	35 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Ø dornului d ₁	16 mm
Ø exterior D	38 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	BT 40 scurt

Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40