

Ficha de dados

Garant

Broca de MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel Speed DIN 6535 HB, TiAIN, Ø DC h7: 9,6



Dados do pedido

Número do pedido	123026 9,6
GTIN	4045197846679
Classe de artigo	11E

Descrição

Versão:

Concebida para utilização com **velocidades de corte muito elevadas**. Extraordinariamente adequada a máquinas com **consumo de energia reduzido** e velocidades elevadas.

- **Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.**
- **Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.**
- **Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.**

Uma aresta transversal fina e a **disposição especial das 4 fases de guiamento** garantem uma **elevada precisão de posicionamento e alinhamento**. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrição técnica

Norma	Norma de fábrica
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,18 mm/U
Comprimento total L	142 mm
Ø haste D_s	10 mm
Número de arestas de corte Z	2
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	80,6 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	95 mm

Ficha de dados

Ø nominal D _c	9,6 mm
Tolerância de Ø nominal	h7
Série	Master Steel
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Versão	8xD
Ângulo da ponta	135 grau
Haste	DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG	adequado		
GGG	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		