

Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm tronconic, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212768 ST1400
GTIN	4062406103132
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**Avans f_z în oțel < 60 HRC: 0,05 mm

Categorie: HB4015

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Categorie	HB4015
Rază la colț	1 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază Wiper axial	12 mm
Rază Wiper radial	24 mm
Raza la colț R_1	1 mm
Lungimea tăişului L_c	6 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,08 mm
Avans f_z în oțel < 60 HRC	0,05 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare