

Garant**Pontas de esmerilar de CBN galvânica B126, CBN, Ø da cabeça: 15****Dados do pedido**

Número do pedido	552550 15
GTIN	4045197157140
Classe de artigo	51E

Descrição**Versão:**

Peças em bruto retificadas com precisão com **revestimento CBN**. Elevada eficiência de corte e máxima vida útil graças ao **aglomerado de níquel galvânico**.

Utilização:

Para utilização manual, em robôs industriais ou retificadoras CNC ou cilíndricas internas para **retificação fina** de orifícios, raios, contornos, bem como **rebarbagem e chanfragem**.

Para **todos os aços temperados, beneficiados e de alta liga**.

Velocidades periféricas recomendadas: CBN a seco 15-25 m/s, CBN a húmido 20-40 m/s.

Nota:

Placas de acabamento de diamante disponíveis a partir do n.º 559000; limas de diamante a partir do n.º 529150.

Descrição técnica

Ø da cabeça	15 mm
Descrição da forma	Cilindro
Comprimento total	60 mm

Ø da haste	6 mm
Comprimento da cabeça	10 mm
Abreviatura abrasivo	CBN
Tipo de produto	Ponta de esmerilar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		