



Foarfecă cu clichet pentru cabluri armate cu oțel (cablu SWA) Izolată VDE, Lungimea totală: 315mm



Date comandă

Numărul de comandă	731260 315
GTIN	4003773078579
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Tăișuri cu rectificare de precizie și călite prin inducție.

Mânere cu **izolare de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Aplicație:

Pentru debitarea cablurilor armate cu oțel (cabluri SWA) folosind o singură mână sau ambele mâini. Ideală pentru spațiile înguste de lucru.

Material:

Oțel special pentru scule de calitate superioară, forjat, călit în ulei.

Accesorii opționale:

Cuțițe mobile de schimb Cod 731251.

Notă:

Nu este recomandată pentru tăierea cablurilor ACSR și tăierea cablurilor de sârmă.

Descriere tehnică

Lungimea totală	315 mm
Putere de tăiere	380 mm ²
Putere tăiere până la Ø de	45 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente

Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Funcție clichet	da
Tip produs	Foarfecă

Accesorii

Cuțit mobil pentru foarfecă cu clichet de cabluri SWA, inclusiv șurub și piuliță Tip 315

731251 315