

**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 32 mm tronconic, Tip: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	212799 HART
GTIN	4062406103361
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de așchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.**Avans  $f_z$  în oțel < 60 HRC: 0,15 mm

Categorie: HB7705

**Descriere tehnică**

Tip	DUR
Categorie	HB7705
Rază la colț	4 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază Wiper axial	32 mm
Rază Wiper radial	64 mm
Raza la colț $R_1$	4 mm
Lungimea tăișului $L_c$	16 mm

Avans $f_z$ în oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm
Avans $f_z$ în oțel < 60 HRC	0,15 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare