

**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 25 mm tronconic, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212792 ST1400
GTIN	4062406103323
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.**Avans  $f_z$  în oțel < 60 HRC: 0,12 mm

Categorie: HB4015

**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Categorie	HB4015
Rază la colț	4 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază Wiper axial	25 mm
Rază Wiper radial	50 mm
Raza la colț $R_1$	4 mm
Lungimea tăişului $L_c$	12,5 mm

Avans $f_z$ în oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm
Avans $f_z$ în oțel < 60 HRC	0,12 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare