

Garant**Cap sincron pentru ER25, Ø cozii tarodului d2: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	338185 9
GTIN	4062406103613
Clasa articolului	31P

Descriere**Execuție:**

- Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe mașinile cu arbore sincron.
- Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensarea erorilor de sincronizare, obținându-se astfel o calitate mai bună a filetului și o creștere semnificativă a durabilității.
- Pentru suporturi de bușe elastice și scule acționate conform ISO 15488 (DIN 6499).
- Recomandat pentru filet pe stânga și pe dreapta.

Execuție text publicitar:

- Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensarea erorilor de sincronizare, obținându-se astfel o calitate mai bună a filetului și o creștere semnificativă a durabilității.

Adaptat pentru:

Suporturi sincron ER Cod 338180.

Descriere tehnică

Lungime activă L ₁	40 mm
Pătrat coadă	7 mm
Pentru Ø cozii burghiului d ₂ DIN 374/376	M12
Pentru Ø cozii burghiului d ₂ DIN 371	M9
Ø D ₂	19 mm
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari

Tip produs

Adaptor pentru tarod