



Fresa de desbaste MDI GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAIN, Ø f8 DC: 6



Dados do pedido

Número do pedido	202402 6
GTIN	4045197853615
Classe de artigo	11X

Descrição

Versão:

Para **desbaste e acabamento**.

Com raio dos cantos de corte semelhante ao de fresas toroidais.

Até 1xD em material sólido com os **mais altos valores de avanço** e grande suavidade de funcionamento.

Raios de canto adaptados à especificação DIN para **rasgos de chaveta**.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descrição técnica

Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Comprimento da lâmina L_c	7 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,05 mm
Tolerância de Ø nominal	f8
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,04 mm
Número de dentes Z	3
Ø das lâminas D_c	6 mm
Ø haste D_s	6 mm
Comprimento total L	54 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6

Ficha de dados

Ângulo espiral	38 grau
Arredondamento do canto r_v	0,2 mm
Série	Master Steel
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,4×D ao rebordear
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Ficha de dados

mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado
Ar	adequado