

HOLEX

Manga abrasiva (ZA) grão 36 grosso, Ø do casquilho×largura do casquilho: 15X30



Dados do pedido

Número do pedido	553760 15X30
GTIN	4045197287427
Classe de artigo	52E

Descrição

Versão:

O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades. O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.

Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão. Não é adequado para utilização com óleos de arrefecimento.

Corindo de zircónio (ZA).

Utilização:

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

Indicado para:

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

Descrição técnica

Ø do casquilho	15 mm
Largura do casquilho	30 mm

Granulometria	36
Grau de finura	grosso
Abrasivo	Corindo de zircónio
Abreviatura abrasivo	ZA
Forma do casquilho	cilíndrico
Tipo de produto	Manga abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Suporte de manga abrasiva com fenda, eixo - 6 mm Ø da cabeça x comprimento da cabeça 15X30

553600 15X30