

**Rebarbadora de MDI 90°, sem revestimento, Ø h6 DC: 12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	208095 12
GTIN	4045197858610
Classe de artigo	11X

**Descrição****Versão:**

Tolerância: **Medida S = ±0,1 mm, ângulo da ponta ±10 minutos de ângulo.**

Com um ângulo de hélice especial, com corte suave.

**Utilização:**

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

**Descrição técnica**

Ø das lâminas D <sub>c</sub>	12 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Medida S	8,5 mm
Comprimento total L	83 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Avanço f <sub>z</sub> em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Número de dentes Z	4
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Fresagem de chanfros	45 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebarbadora

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		

### Serviços

Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
------------------------------	-----------