

Garant**Fresa de esquadrar de alto rendimento 90° GARANT Power Tang, com perfuração, Ø D / Zef: 50/3****Dados do pedido**

Número do pedido	215126 50/3
GTIN	4045197861481
Classe de artigo	210

Descrição**Versão:**

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente. Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	LO.. 130708
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Comprimento total $L_{tot.}$	70 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p.máx.} \#$	47 mm
Ø do orifício de alojamento	27 mm
Ø das lâminas D_c	50 mm
número de lâminas efetivo $Z_{ef.}$	3
Série	Power Tang

Ficha de dados

Número de pastilhas de corte reversíveis	12
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/215126-50/3>