

Garant**Minifresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 0,5****Dados do pedido**

Número do pedido	202264 0,5
GTIN	4045197861849
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**Haste semelhante a **DIN 6535 HB**.

Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descrição técnica

Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Comprimento da lâmina L_c	1,5 mm
Forma da haste	HA
Comprimento total L	38 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Tolerância de Ø nominal	e8
Ø das lâminas D_c	0,5 mm
Número de dentes Z	3
Ø haste D_s	3 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Haste	Haste cilíndrica com h6
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	AlCrN

Ficha de dados

Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,3 \times D$ ao reborderar
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		