

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, reglabil electric pe înălțime, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 2000/DEmm**Date comandă**

Numărul de comandă	923291 2000/DE
GTIN	4062406103248
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picior de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Cu reglare electrică pe înălțime, fără trepte. Reglare pe înălțime cu ajutorul butonului manual. Cablu de conectare cu ștecăr german cu contact de protecție. Putere de conectare 250 V / 50 Hz cu maxim 340 W. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă de 75 kg. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 150

Livrare:

2 × picior de sprijin reglabil electric pe înălțime, 1 × pereche tablă de îmbinare, carcasă sertar, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, acoperirea laterală etc. sunt prezente la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Se livrează nemontat. Poziția butonului manual poate fi aleasă după preferințe. La montarea în serie, sunt necesare în mod obligatoriu și table forfecate Cod 927220.

Descriere tehnică

Domeniul de reglare pe înălțime	850 - 1050 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Tensiune de alimentare	250 V
Înălțime utilă carcasă sertare	225 mm
ComfortClose	nu
Înălțime carcasă sertare	300 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Greutate	104 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime carcasă sertare	600 mm
Capacitate portantă maximă	400 kg
Serie	vario
Adâncime utilă sertare	500 mm
Viteza cursei	9 mm/s
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru grosime	50 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de sertare	2
Clasă de protecție IP	IP 20
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V

Tip ștecăr intrare	F
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	850-1050 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21